

Information

HLC/ZPU/...t

Grundplatte / Montagesatz (galvanisch verzinkt) für Wägezellen HLCB, BLCB + ELCB
Base plate / Mounting kit (galvanized material) for Load cells HLCB, BLCB + ELCB
Embase / Kit de montage (galvanisé) pour les Capteurs de pesage HLCB, BLCB + ELCB

Abmessungen (mm) • Dimensions (mm; 1mm = 0.03937 inches) • Dimensions (mm):

HLC/ZPU/...t

Lasteinleitung über:
 Load introduction via:
 Introduction de la charge par:

- HLCB/...t/ZEL
- HLCB/ZDP/...t

Ansicht von unten
 Bottom view
 Vue de dessous

HLC/ZPU/...t

1 Anzugsmoment M_A : siehe Tabelle • Bolt torque M_A : see table • Couple de serrage M_A : voir tableau

Typ	Nennlast	Bruchlast	A	B	C	D	E	F	ØG	N	P	M_A
Type	Capacity	Breaking load										
Type	Charge nominale	Charge de rupture										
HLC/ZPU/1.76t	220 kg ... 2 t	3.52 t	60.5	168	100	70	16	136	13.5	20	10	130 N·m
HLC/ZPU/2.2t	2.2 t	4.4 t	81.5	212	120	84	18	175	14	25	20	400 N·m
HLC/ZPU/4.4t	4.4 t	8.8 t	88	212	120	84	18	175	14	25	20	400 N·m

Änderungen vorbehalten.

Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form. Sie stellen keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie im Sinne des §443 BGB dar und begründen keine Haftung.

Modifications reserved.

All details describe our products in general form only. They are not to be understood as express warranty and do not constitute any liability whatsoever.

Document non contractuel.

Les caractéristiques indiquées ne décrivent nos produits que sous une forme générale. Elles n'établissent aucune assurance formelle au terme de la loi et n'engagent pas notre responsabilité.

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

Postfach 10 01 51, D-64201 Darmstadt
 Im Tiefen See 45, D-64293 Darmstadt
 Tel.: 06151/ 8 03-0; Fax: 06151/ 803-9100
 E-mail: support@hbm.com www.hbm.com



measurement with confidence