

espressoDAQ発売キャンペーン


(キャンペーン期間: 2011年9月1日 ~ 2012年3月31日まで)

お待たせしました。HBMからコンパクトフロントエンド、espressoDAQをお届けします。小型でUSB接続タイプのデータ収集システムは、これまで計測器を設置できなかった場所や、パソコンへの直接データ取り込みなど、主にデスクトップ環境でのテストで力を発揮します。HBMは性能での妥協はしません。小型でもパワフルな性能を実感してください。

コンパクトなデザイン



PCへの直接取り込み



USB でPCへ直接接続

複数台でもハブを通じて接続



- 電圧
- 電流
- ひずみゲージフルブリッジ (4ゲージ法)
- ひずみゲージハーフブリッジ (2ゲージ法)
- 熱電対 (全タイプ対応)

RJコネクタ



USBコネクタ



PCでのデータ収集/解析

高分解能


24bit
A/D分解能

高応答性


8kHz
応答周波数範囲
最大サンプリング
(40kHz)

耐ノイズ性

2kHz or 500Hz
ブリッジへの搬送波(CF)印加



CF以外の周波数成分をできるだけ排除




全ての周波数成分が計測値にのる

計測イメージ

catman®/Starter

計測ソフト

espressoDAQ専用ソフト、リアルタイムデータ表示、グラフ描画、チャンネル設定、エクセル、ASCII形式出力
LabViewドライバ/ライブラリ、.NET/COMのAPIが付属







catman®/AP, /Easy

計測/解析ソフト

HBMの様々なDAQに接続し計測から解析までこなす
オールラウンドなソフトウェア



espressoDAQ発売キャンペーン (2012年3月31日まで)

	入力信号タイプ	最大チャンネル数	外観	定価 (円)	キャンペーン価格 (円)
DQ401	電圧 (±10 V) 電流 (±25 mA)	4		243,800	135,000
DQ430	ひずみゲージ フルブリッジ ハーフブリッジ	4		331,500	183,000
DQ809	熱電対 Type J, K, T, S, E, B, N, R, U, L, C	8		263,300	146,000
catman®/ Starter	espressoDAQか らの信号データ収 集、グラフ化	4 (espresso DAQ)	 Starter	107,300	60,000

espressoDAQ発売キャンペーンは都合により早く終了する場合がございます。詳細はお問い合わせ下さい。catman®/Easy/APIはキャンペーン対象外です。

キャンペーン適用例 3点セットで198,000円

		
DQ401 電圧/電流入力 モジュール 135,000円	KAB286-2 DAQ - USB ケーブル 3,000円	Starter catman®/Starter ソフトウェア 60,000円

センサ入力コネクタも
ご提供可能です
例: NDIS - RJプラグ



スペクトリス株式会社HBM事業部

www.hbm.com/jp

本部 : 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-6 司町ビル 4F
 関西営業所 : 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-5-24 新大阪第一生命ビル 11F
 中部営業所 : 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1丁目20番19号 名神ビル 6F
 E-Mail: hbm-sales@spectris.co.jp

TEL:03-3255-8156
 TEL:06-6396-8507
 TEL:03-3255-8156