

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

Summary Inhaltsübersicht Sommaire



DAK2

Strain Gauge Installation Case
DMS-Installationskoffer
Malette Installation des Jauges

Hottinger Brüel & Kjaer GmbH
Im Tiefen See 45
D-64293 Darmstadt
Tel. +49 6151 803-0
Fax +49 6151 803-9100
info@hbkworl.com
www.hbkworl.com

Mat.: 7-0104.0005
DVS: A01192 04 Y00 00
10.2022

© Hottinger Brüel & Kjaer GmbH

Subject to modifications.
All product descriptions are for general information only. They are not to be understood as a guarantee of quality or durability.

Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form. Sie stellen keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie dar.

Sous réserve de modifications.
Les caractéristiques indiquées ne décrivent nos produits que sous une forme générale. Elles n'impliquent aucune garantie de qualité ou de durabilité.

Summary

Part No.	Qty	Description
1	1	Cable tape
2	1	Fold-out magnifier, 6 x magn.
3	1	Ruler, 150 mm
4	1	Flexible ruler, 300 mm
5	1	Scissors, dented
6	1	Scissors, pointed
7	1	Pliers for removing insulation
8	1	Scalpel holder with six blades
9	1	Tweezers, pointed
10	1	Tweezers, broad
11	1	Dental probe with bent point
12	1	Spatula for cement
13	1	Petri bowl size 60/15
14	1	Flat brush
15	1	Eraser pencil
16	1	Ball point pen for marking the measuring point
17	1	Eraser
18	1	Adhesive tape in box, 15 mm broad
19	2	RMS1, 100 cm ³
20	200	Offset pads, 50 mm x 50 mm
21	3	Each 1 sheet Emery cloth, grade 180, 220, 360
22	20 m	Measurement cable 4 wires, PFA
23	100 g	Soldering wire, Ø 0.5 mm; Sn 95.5 AG 3.8 Cu 0.7; lead-free
24	1	Flux pen

Inhaltsübersicht

Teil-Nr.	Stück	Gegenstand
1	1	Kabelband
2	1	Einschlaglupe, sechsfache Vergrößerung
3	1	Nutenlineal, 150 mm
4	1	Biegsamer Maßstab, 300 mm
5	1	Gezahnte Schere
6	1	Spitzschere
7	1	Schneid- und Abisolierzange
8	1	Skalpells-Halter mit 6 Klingen
9	1	Pinzette, spitz
10	1	Pinzette, breit
11	1	Dentalsonde mit abgebogener Spitze
12	1	Zementspatel
13	1	Petrischale 60/15
14	1	Flachpinsel
15	1	Radierstift
16	1	Kugelschreiber ohne Schreibfunktion, zum Markieren der Messstelle
17	1	Radiergummi
18	1	Rolle transparenter Klebefilm mit Spender, 15 mm breit
19	2	RMS1, 100 cm ³
20	200	Vliesstoff-Pads, 50 mm x 50 mm
21	3	Je 1 Bogen Korundleinen, Körnung 180, 220, 360
22	20 m	Messkabel 4 Adern, PFA
23	100 g	Lötdraht Ø 0,5 mm, Sn 95,5 Ag 3,8 Cu 0,7; bleifrei
24	1	Flussmittelstift

Sommaire

N° des pièces	Nombre	Désignation
1	1	Ruban pour câbles
2	1	Loupe, grossissement 6
3	1	Règle, 150 mm
4	1	Régllette flexible, 300 mm
5	1	Ciseaux crantés
6	1	Ciseaux pointus
7	1	Pince coupante
8	1	Scalpel avec 6 lames
9	1	Pincette, pointure
10	1	Pincette, large
11	1	Sonde de dentiste à extrémité recourbée
12	1	Spatule à ciment
13	1	Cuvette de Petri 60/15
14	1	Pinceau plat
15	1	Stylo gomme
16	1	Crayon à bille pour marquer le point de mesure
17	1	Gomme à effacer
18	1	Rouleau ruban adhésif largeur 15 mm, avec dérouleur
19	2	RMS1, 100 cm ³
20	200	Compresses 50 mm x 50 mm
21	3	Papier de verre, finesse: 180, 220, 360
22	20 m	Câble de mesure 4 fils, PFA
23	250 g	Fil de soudure, Ø 0,5 mm ; Sn 95,5 Ag 3,8 Cu 0,7 ; sans plomb
24	1	Stylo décapant

