




T12HP

デジタルトルクフランジ

計測フランジT12HP/100 Nm~200 Nm (図面 1/2) (一角法)

外形寸法


(単位: mm、1mm=0.03937 インチ)



計測フランジT12HP/100 Nm~200 Nm (図面 2/2) (一角法)


外形寸法

(単位: mm、1mm=0.03937 インチ)



計測フランジT12HP/500 Nm~1 kNm (図面 1/2) (一角法)




外形寸法
(単位: mm、1mm=0.03937 インチ)



計測フランジT12HP/500 Nm~1 kNm (図面 2/2) (一角法)

外形寸法


(単位: mm、1mm=0.03937 インチ)



計測フランジT12HP/2 kNm～3 kNm (図面 2/2) (一角法)


外形寸法

(単位：mm、1mm=0.03937 インチ)



計測フランジT12HP/5 kNm (図面 1/2) (一角法)


外形寸法
(単位: mm、1mm=0.03937 インチ)



計測フランジT12HP/5 kNm (図面 2/2) (一角法)


外形寸法

(単位: mm、1mm=0.03937 インチ)



計測フランジT12HP/10 kNm (図面 1/2) (一角法)

外形寸法
(単位: mm、1mm=0.03937 インチ)



記載内容は変更される場合があります。本仕様書の記述はすべて当社製品の一般的な説明です。製品の補償を示すものとして理解されるべきものではなく、また、いかなる法的責任を成すものでもありません。記述に差異が有る場合にはドイツ語原本が正となります。なお含まれる図面はドイツ語原本の複製であり、すべて一角法で作成されています。

スペクトリス株式会社HBM事業部
〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-6
司町ビル4階
TEL 03-3255-8156 FAX 03-3255-8159
URL www.hbm.com/jp E-mail
hbm-sales@spectris.co.jp

measure and predict with confidence

