


Säulenförmiger DMS: 5,1 mm (0,201 inch), 350 und 1000 Ohm



Originalgröße

Die 1000 Ohm-Version hat etwas schmalere Messgitter; die Außenmaße sind jedoch wie angegeben.

Abmessungen in mm und inch

Messgitterlänge 1 und 2	Messgitterbreite 1 und 2	Gesamtlänge	Gesamtbreite
1,3; 5,1 mm	5,1; 2,5 mm	9,7 mm	8,4 mm
0,051; 0,201 inch	0,201; 0,098 inch	0,382 inch	0,331 inch

Vorzugstypen		Varianten Sonstige	Option 4)	Option 5)	Option 8)	Nennwiderstand
Stahl	Aluminium		Temperaturanpassung	Kriechanpassung	Option	
1-TA31S5.1/350_E		K-TA3x ⁴⁾ x ⁵⁾ 5.1/350xx ⁸⁾	1= Stahl 3= Aluminium	A, C, E, G, I, K, M, O, Q, S	_E, BE, LE, _W	350 Ω ± 0,3 %
						350 Ω ± 0,3 %
1-TU31S5.1/1K0_E		K-TU3x ⁴⁾ x ⁵⁾ 5.1/1K0xx ⁸⁾	1= Stahl 3= Aluminium	A, C, E, G, I, K, M, O, Q, S	_E, BE, LE, _W	1000 Ω ± 0,3 %
						1000 Ω ± 0,3 %