


## Abgleichelement für den Nullpunkt

2,4 Ohm, 1,2 Ohm, 0,6 Ohm, 0,3 Ohm



Originalgröße

Abmessungen in mm und inch

Messgitterbreite	Gesamtlänge	Gesamtbreite
6,0 mm	14,5 mm	8,0 mm
0,236 inch	0,571 inch	0,315 inch

Typ

1-ANA1-6/4.73\_W

Anpassbarer Folienwiderstand für den Nullpunktgleich auf Polyimid-Träger mit einem Rohwiderstand von zweimal ca. 9 Ω. Je Brückenweig können maximal 4,73 Ω zugeschaltet werden, gestuft in:  
2,4 Ω - 1,2 Ω - 0,6 Ω - 0,3 Ω - 0,15 Ω - 0,08 Ω ± 20 %<sup>1)</sup>

## Kompensationselement für den TKO-Abgleich

0,6 Ohm, 0,3 Ohm, 0,15 Ohm



Originalgröße

Abmessungen in mm und inch

Messgitterbreite	Gesamtlänge	Gesamtbreite
6,0 mm	11,0 mm	8,0 mm
0,236 inch	0,433 inch	0,315 inch


Typ

1-ATN1-3/1.05\_W

Anpassbarer Folienwiderstand für die Temperaturkompensation des Nullpunktes (TKO). Nickelfolie auf Polyimid-Träger mit einem Rohwiderstand von zweimal ca. 0,7 Ω. Je Brückenweig können maximal 1,05 Ω zugeschaltet werden, gestuft in:  
0,6 Ω - 0,3 Ω - 0,15 Ω ± 20 %<sup>1)</sup>  
Temperaturkoeffizient des Widerstandes: (+ 20 °C...+ 70 °C): 4,9 · 10<sup>-3</sup>/K

## Kompensationselement für den TKC-Abgleich

32 Ohm, 16 Ohm, 8 Ohm, 4 Ohm



Originalgröße

Abmessungen in mm und inch

Messgitterlänge	Messgitterbreite	Gesamtlänge	Gesamtbreite
4,2 mm	7,0 mm	11,5 mm	9,0 mm
0,165 inch	0,276 inch	0,453 inch	0,354 inch

Typ

1-ATC1-4/60\_W

Anpassbarer Folienwiderstand für die Temperaturkompensation des Kennwertes (TKC). Nickelfolie auf Polyimid-Träger mit einem Rohwiderstand von ca. 1 Ω. Maximal können 60 Ω zugeschaltet werden, gestuft in: 32 Ω - 16 Ω - 8 Ω - 4 Ω ± 20 %<sup>1)</sup>  
Temperaturkoeffizient des Widerstandes:  
(+ 20 °C...+ 70 °C): 4,9 · 10<sup>-3</sup>/K

<sup>1)</sup>Referenztemperatur für die Widerstandsangaben: T= 23 °C