

DATENBLATT


PMX Modulares Messverstärkersystem

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

- Bis zu 16 Messeingänge mit TEDS-Sensorerkennung
- 24-Bit A/D-Wandler und 19200 Hz bzw. 38400 Hz Messrate pro Kanal
- · Automatische Synchronisierung mehrerer Geräte
- 32 Berechnungskanäle mit Spitzenwerten, Grenzwerten und mathematischen Funktionen
- Digitale Ein-/Ausgänge, Analogausgänge
- Schnelles PROFINET[®], EtherCAT[®], EtherNet/IP[™]
- Optional: CODESYS-Soft-SPS und CANopen-Schnittstelle
- · Robuste Hutschienen- oder Wandmontage
- Bedienung über integrierten Webserver mit dreistufiger Benutzerführung (Operator, Wartung, Administrator)



BLOCKSCHALTBILD



TECHNISCHE DATEN GRUNDGERÄT

Grundgerät		WGX001/002
Einschübe	Anzahl	1 Kommunikationskarte, 4 Messkarten
Versorgungsspannungsbereich	V _{DC}	10 30 (Nennspannung 24 V)
Versorgungsspannungsunterbrechung (in Anlehnung an SPS-Norm DIN EN 61131-2) 24 V (-10 %)	ms	10
12 V (- 10 %)	ms	1
Leistungsaufnahme bei 24 V Versorgungs- spannung Grundgerät Pro PX455 Pro PX401 Pro PX460	W W W	3 1,6 0,75 2
Pro PX878 EtherCAT ^{®1)} Feldbusmodul PX01EC	W W	2 1,9
PROFINET [®] Feldbusmodul PX01PN EtherNet/IP ^{™2)} Feldbusmodul PX01EP	W W	2,3 2,2
Ethernet (Datenverbindung) Protokoll/Adressierung Steckverbindung Kabeltyp Max. Kabellänge zum Modul	m	IEEE802.3.; 10 Base-T/100 Base-TX TCP/IP (direkte IP-Adresse oder DHCP) RJ45, 8-polig Standard-LAN, Cat 5, SFTP 100
Synchronisation NTP-Protokoll HBM-Protokoll Steckverbindung Kabeltyp Anzahl der Geräte Leitungslängen zwischen benachbarten Geräten, max.	m	Zeit über Ethernet Messwerte im Messraster und Trägerfrequenz (Modul zu Modul) RJ45, 8-polig Standard-LAN, Cat 5, SFTP 20 30
USB-Anschluss Funktion		USB 2.0 Host Zurücksetzen aller Geräteparameter auf Werkseinstellung, Einstellen von Gerätename und Netzwerkeinstellungen, Zurücksetzen der Benutzerpasswörter, Messdatenspeicherung (über kostenlose CODESYS-Applikation)
CAN-Anschluss		CANopen-Schnittstelle nur bei WGX001 (CAN ISO11898)
Echtzeitberechnung im Gerät Summenmessrate Berechnungskanäle Aktualisierungsrate Funktion	MW/s Anzahl Hz	CAN 2.0b 400.000 32 in Echtzeit (max. 48 für interne Berechnungen) 19.200 Spitzenwerte, Grenzwerte, Mittelwerte, Effektivwerte (RMS), Toleranzbänder, Mathematische Berechnungskanäle, Logikfunktionen, Signalcharakteristik, Signalgeneratoren, 2-Punkt-Skalierung, 2-Punktregler, PID-Regler, CASMA- Filter, Bessel- und Butterworth-Filter (IIR, Hoch- und Tiefpass), Gleitender Mit- telwert (FIR), Multiplexer, Sample and Hold, Zeitberechnung, Zähler, Trigger, 6x6-Matritzenberechnung, DMS-Rosettenberechnung, Koordinatenberech- nung (polar <-> karthesisch), Pulsbreitenmessung, Flankendetektor, Kontroll- waage (Checkweigher), Verbindung zu CODESYS
Spitzenwertspeicher Anzahl Vergleichspegel		32 Alle Messsignale, alle Berechnungskanäle
Funktion Aktualisierungszeit	μs	Min./Max; Spitze-Spitze 52
Löschen Über digitale Eingänge Über Feldbus	ms ms	1 20

¹⁾ EtherCAT® ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie, lizensiert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland
2) EtherNet/IP™ ist eine Marke der ODVA Inc. Weitere Informationen zu ODVA finden Sie unter www.odva.org.

TECHNISCHE DATEN (FORTSETZUNG GRUNDGERÄT)

Grenzwertschalter	1	
Anzahl		32, über Feldbus und Ethernet-Datenverbindung
Alizani		8 über digitale Ausgänge pro PX878 (es können max. 2 PX878
		bestückt werden)
Vergleichspegel		Alle Messsignale, alle Berechnungskanäle
Funktion		Über-/Unterschreiten eines Pegels Innerhalb/außerhalb eines Toleranzbandes
Ansprechzeit, typ.	μs	300
Digitale Eingänge	μο	300
Anzahl		32 max. 17 32 über Feldbus und Ethernet-Datenverbindung
Alizani		1 8 über digitale Signale pro PX878 (es können max. 2 PX878
		bestückt werden)
Funktion		Nullstellen, Tarieren, Grenzwert zurücksetzen, Digitalausgang,
		Parametersatz-Umschaltung (bitkodiert), Flags Berechnungskanäle, CODESYS-Flags
Ansprechzeit, typ.	ms	1
Digitale Ausgänge		
Anzahl	1	16, über Feldbus und Ethernet-Datenverbindung
		8 Signale pro PX878 (es können max. 2 PX878 bestückt werden).
Funktion		Ausführung als High-Side-Schalter.
Funktion		Messwert-/Systemstatus, Digitaleingang, Feldbusflag, Grenzwertschalter, aktuelle Parametersatznummer (bikodiert), Flags,
	1	Berechnungskanäle, CODESYS-Flags)
Ansprechzeit, typ.	ms	1
Parametersätze		
Anzahl		100, jeder Parametersatz besteht aus 4 Teilparametersätzen
Teilparametersätze		Sensoreinstellung, Messwerterfassung, Grenzwerte, Digitalausgänge
Umschaltzeit	ms	Sensordaten MW-Erfassung Grenzwerte Digitalausg. mU*)
		1.200 1.200 - 950 950
		1.200 950 - 2.150
		- 100 - 100
		1.200 950 100 - 2.250 80 80
		1.200 950 100 80 2.330
		*) Mittlere Umschaltzeit, typ. (in ms)
Logdatei		Zum Mitschreiben aller Parameteränderungen und (Fehler-)
		Meldungen aller Benutzer
Speicherort		Im Gerät
Dateigröße, max.	MB	20
Optional		Parallel-Transfer via Netzwerkprofil (RCF5424) zu einem Netzwerk PC/Server
Nenntemperaturbereich	°C	0 50
Gebrauchstemperaturbereich (keine Betauung zulässig/	°C	-10 +60
Modul nicht taupunktfest)		
Lagerungstemperaturbereich	°C	-20 +70
Relative Luftfeuchte	%	5 95 (nicht kondensierend)
Schutzklasse (Höhe bis 2.000 m, Verschmutzungsgrad 2)		III
Schutzart		IP 20 nach EN60529
Mechanische Beanspruchbarkeit		
(Prüfung ähnlich IEC/EN 60068, Teil 2-6)		
Schwingen (30 min in jeder Richtung)	m/s ²	25 (5 65 Hz)
Schock (3 mal in jeder Richtung; Schockdauer 11 ms) (Prüfung ähnlich IEC/EN 60068, Teil 2-27)	m/s ²	200

TECHNISCHE DATEN (FORTSETZUNG GRUNDGERÄT)

EMV-Anforderungen		Nach EN 61326 und EN 55011 (Klasse B)
Linv Amoraciangen		Relevante Richtlinien:
		2004/108/EG
		Relevante Normen:
		Störfestigkeit: DIN EN61326-1, Ausgabe 2006-10 Tabelle 2 (industrielle Bereiche)
		Störaussendung: DIN EN61326-1, Ausgabe 2006-10, Klasse B
Qualitätsnachweis		
Werksbescheinigung		Ein Herstellerzertifikat 2.1 nach EN10204 ist im Gerätespeicher des PMX als PDF-Dokument enthalten und kann über den PM;X-Browser heruntergeladen werden.
EMV-Erweiterung		Der Prüfumfang wurde um die Anforderungen des "EMV-Integrationsleitfaden zur Erzielung von elektromagnetischer Verträglichkeit in elektrischen Anlagen der Automobilindustrie" Version 1-03 erweitert:
		EN61000-4-4: Burstprüfung 2 kV
		EN55022: Störstrom, Störspannung: Erweiterung des Frequenzbereichs 9 kHz 30 MHz
Qualitätsanforderungen		
EMV-Anforderungen		Bei allen EMV Prüfungen werden die Bewertungskriterien A eingehalten. Damit werden auch während der EMV-Belastung das Betriebsverhalten, d.h. Genauigkeiten und Funktionen, innerhalb der spezifizierten Daten des Datenblattes gewährleistet.
Langzeitstabilität		Alle Komponenten des PMX werden zur Verbesserung der Langzeit- stabilität 7 Stunden in einem Ofenlauf vorgealtert.
Sicherungen		
Automatische Strombegrenzung Kurzschlussfestigkeit		Pro Gerät und pro Gerätekarte Synchronisations-/Feldbus-/Eingangs- und Ausgangssignale sind gegen Vertauschen und Kurzschluss gesichert
Abmessungen, (H x B x T)	mm	200 x 200 x 122
Gewicht (vollbestückt), ca.	g	2.750
Soft-SPS-Steuerung (mit WGX001)		CODESYS
Programmiersprache		IEC61131-3
Arbeitsspeicher	MByte	10
Flash-Speicher	MByte	100
Timerauflösung	Hz	300, für zeitgesteuerte Tasks (3,33 ms)
Anzahl der Tasks		100
Nutzbare CODESYS-Kanäle im PMX		30 bis 14, abhängig von der Hardwarekonfiguration, (verfügbare Anzahl = 30 minus Anzahl der bestückten Messkanäle)
Verfügbare Kanäle im CODESYS	16	Messkanäle und Status
	32	Berechnungskanäle und Status
	1	64bit Timestamp
	1	Systemstatus
	32	Grenzwertstatus
	4	Slotstatus
CODESYS Web-Visualisierung		Erstellung der Web-Visualisierung mit CODESYS-Software als lauffähige Applikation im PMX. Über Ethernet-TCP/IP- Schnittstelle des PMX kann die Visualisierung auf allen browserbasierten Geräten genutzt werden.

TECHNISCHE DATEN (FORTSETZUNG GRUNDGERÄT)

CAN-Schnittstelle (mit WGX001)								
Anzahl der CAN-Schnittstellen				1				
Busankopplung			Zweileiter nach ISO11898-2					
Potenzialtrennung		60) V Gleich:	spannung zu	Versorgun	g und Me	essmasse	
Protokoll mit CODESYS			CAN	pen 2.0, CiA	301, 302, 4	05, 401, 3	306	
CANopen		1	Node Guar	ding, Sync P	roducing/C	onsumin	g	
Nutzbare CAN-Kanäle im PMX Intern in CODESYS, max. Nutzbar in berechneten Kanälen oder gemapped auf Analogausgang, Feldbus oder Ethernet		3	128, frei programmierbar 30 bis 14, abhängig von der Hardwarekonfiguration					
CAN-Signaltypen			USINT, INT UINT, DINT UDINT, LINT ULINT, REAL SINT, LREAL					
Baudrate	bit/s	20k	50k	100k	125k	250k	500k	1M
Leitungslänge	m	1.000	1.000	1.000	500	250	100	25
CAN Master (CODESYS), Signaleingang		Mehrere SDO-Kanäle, Import von EDS- und DCF-Dateien; kein DBC-Format, PDO-Mappings CIA401 (modulabhängig), CAN Low-Level-Bibliothek						
CAN Slave (CODESYS), Signalausgang		Statisches PDO-Mapping, SDO-Parameterbereiche, Generierung von EDS-Dateien mit CODESYS-Programmiersystem						
Anzahl PDO, Senden oder empfangen		Max. 16 PDO-Streams mit max. insgesamt 128 Byte Datengröße			ıröße			
PDO-Transfer		Timergesteuert bis max. 300 Hz, Messwertgesteuert bis max. 1,2 kHz oder per SYNC-Nachricht (Typ: Extern, Ereignis: MeasVal/Event)						
Anzahl SDO				Max. 199	9 x 255 sub	IDs		
PDO, SDO-Erzeugung			In de	r CODESYS-F	Programmie	erumgebu	ıng	
Anschlusstechnik				1 x N	112			
CAN-Daten senden/empfangen								
Anzahl der zu empfangenen/zu sendenden Signale				128	maximal			
Signalanzahl bei 1 Mbit/s, Format REAL, 32 bit								
Signale		Lese-/Senderate Messwertgesteuert (Hz) Timergesteuert (m (Hz)			ert (ms)			
2		1.20	00	1.	.200		-	
4		16	0		-		6	
8		16	0		-		6	
16		16	0		-		6	
24		10	0		-		10	
32		80)		-		12	

TECHNISCHE DATEN PX455

DMS- und Induktive Voll-/Halbbrücke, 4,8 kHz TF		PX455
Genauigkeitsklasse		
Vollbrücke		0,05
Halbbrücke		0,1
Trägerfrequenz (Sinus)	Hz	4800 ± 0,1 %
Brückenspeisespannung (effektiv)	V	2,5 ± 5 %
Anschließbare Messgrößenaufnehmer ^{1), 2)}		
in Sechsleiter bzw. Fünfleiter-Schaltung		
DMS Halb- und Vollbrücken	Ω	120 1000
Induktive Halb- und Vollbrücken, LVDTs	mH	4 33
Potenziometer		Abweichungen der Genauigkeitsklasse
Kabellänge	m	1
Widerstandswert 1 kΩ	%	< 0,1
Widerstandswert 5 kΩ	%	< 0,1
PT100-Widerstandsthermometer (in Verbindung mit 100 Ω Ergänzungswiderstand zur Halbbrücke)	°C	-100 + 500
Messfrequenzbereich (-3 dB)	kHz	2
Messrate, max.	Hz	19200 pro Kanal
Auflösung D/A-Wandler	bit	24
Aktives Tiefpassfilter (Bessel/Butterworth) 6. Ordnung, IIR	Hz	0,1 2000
Aufnehmeranschluss		Steckklemmen 4 x 7polig
TEDS, IEEE1451.4		Zero-Wire ^{3), 4)}
Zulässige Kabellänge zwischen PX455 und Aufnehmer	m	100 ⁴⁾
Messbereiche		
DMS	mV/V	± 4
Induktiv	mV/V	±100, ±1000
LVDT	mV/V	± 500
Nenntemperaturbereich	°C	0 50
Gebrauchstemperaturbereich (keine Betauung zulässig/Modul nicht taupunktfest)	°C	-10 + 60
Lagerungstemperaturbereich	°C	-20 + 70
Relative Luftfeuchte	%	5 95 (nicht kondensierend)
Schutzklasse (Höhe bis 2.000 m, Verschmutzungsgrad 2)		III
Schutzart		IP 20 nach EN60529
EMV-Anforderungen		Nach EN 61326 und EN 55011 (Klasse B)
Linearitätsabweichung	%	0,03
Nullpunktdrift (Speisung, 2,5 V) bei 4 mV/V bezogen auf Messbereichsendwert	%/10 K	Vollbrücke: 0,05; Halbbrücke: 0,1
Endwertdrift (Speisung, 2,5 V) bei 4 mV/V bezogen auf Messwert	%/10 K	Vollbrücke: 0,05; Halbbrücke: 0,05
Halbbrückenoffset ⁵⁾ (bei 350 Ω und einer Kabellänge von $<$ 5 m)	μV/V	< ± 50
Genauigkeitsklasse DMS-Vollbrücke mit Zenerbarriere SD01A , 350 Ω, bis 100 m Kabellänge	%	0,5

¹⁾ Bei Brückenwiderständen ab RB > 500 Ω oder Kabellängen >30 m: aufnehmerseitig Widerstände RB/2 in die Rückführleitungen legen.

 ²⁾ Bei Aufnehmern >350 Ω ist der Nullpunkt bei Kabeln >50 m einzumessen (Tarieren/Nullstellen).
 3) Beim Einsatz von Aufnehmern mit integriertem Zero-Wire-TEDS muss RB/2 in jeder Fühlerleitung um 100 Ω reduziert werden.

⁴⁾ Aufnehmerseitige TEDS sind hinter RB/2 > 300 Ω nicht lesbar.

⁵⁾ Der Nullpunkt bei Halbbrücken ist stark vom Messaufbau, der Leitungslänge und vom Leitungstyp abhängig und sollte vom Anwender tariert bzw. nullgestellt werden.

TECHNISCHE DATEN (FORTSETZUNG PX455)

Qualitätsnachweis		
Kalibrierschein		Der Kalibrierschein der Karte nach ISO 10012 ist im Gerätespeicher des PMX als PDF-Dokument abgelegt und kann über den Browser vom Gerät heruntergeladen werden.
DMS-Vollbrücke 4 mV/V		
Rauschen bei 25 °C und 2,5 V Speisung (Spitze-Spitze)		
Bei Filter 0,1 Hz Bessel	μV/V	0,1
Bei Filter 1 Hz Bessel	μV/V	0,2
Bei Filter 10 Hz Bessel	μV/V	0,3
Bei Filter 100 Hz Bessel	μV/V	0,5
Bei Filter 1 kHz Bessel	μV/V	1,5
Bei Filter 2 kHz Bessel	μV/V	3
Induktive Vollbrücke 100 mV/V		
Rauschen bei 25 °C und 2,5 V Speisung (Spitze-Spitze)		
Bei Filter 0,1 Hz Bessel	μV/V	2
Bei Filter 1 Hz Bessel	μV/V	3
Bei Filter 10 Hz Bessel	μV/V	4
Bei Filter 100 Hz Bessel	μV/V	5
Bei Filter 1 kHz Bessel	μV/V	10
Bei Filter 2 kHz Bessel	μV/V	15
Induktive Vollbrücke 1.000 mV/V		
Rauschen bei 25 °C und 2,5 V Speisung (Spitze-Spitze)		
Bei Filter 0,1 Hz Bessel	μV/V	20
Bei Filter 1 Hz Bessel	μV/V	30
Bei Filter 10 Hz Bessel	μV/V	40
Bei Filter 100 Hz Bessel	μV/V	50
Bei Filter 1 kHz Bessel	μV/V	100
Bei Filter 2 kHz Bessel	μV/V	200
DMS-Halbbrücke 4 m/V		
Rauschen bei 25 °C und 2,5 V Speisung (Spitze-Spitze)		
Bei Filter 0,1 Hz Bessel	μV/V	1
Bei Filter 1 Hz Bessel	μV/V	2
Bei Filter 10 Hz Bessel	μV/V	3
Bei Filter 100 Hz Bessel	μV/V	4
Bei Filter 1 kHz Bessel Bei Filter 2 kHz Bessel	μV/V	5 10
	μV/V	10
Induktive Halbbrücke 100 m/V		
Rauschen bei 25 °C und 2,5 V Speisung (Spitze-Spitze)		
Bei Filter 0,1 Hz Bessel	μV/V	2
Bei Filter 1 Hz Bessel	μV/V	3
Bei Filter 10 Hz Bessel Bei Filter 100 Hz Bessel	μV/V	4 5
Bei Filter 1 kHz Bessel	μV/V	15
Bei Filter 2 kHz Bessel	μV/V μV/V	30
	μν,ν	30
Induktive Halbbrücke 500 m/V, LVDT, Potentiometer		
Rauschen bei 25 °C und 2,5 V Speisung (Spitze-Spitze)	1404	
Bei Filter 0,1 Hz Bessel	μV/V	20
Bei Filter 1 Hz Bessel	μV/V	30
Bei Filter 10 Hz Bessel Bei Filter 100 Hz Bessel	μV/V	40 50
Bei Filter 1 kHz Bessel	μV/V μV/V	100
Bei Filter 2 kHz Bessel	μV/V	200

TECHNISCHE DATEN (FORTSETZUNG PX455)

O (U O.ID.)	Laufz	Laufzeit (ms)			
Grenzfrequenz (Hz, -3dB)	Bessel	Butterworth			
2000	0,16	0,23			
1000	0,42	0,60			
500	0,85	1,24			
200	2,00	3,10			
100	4,15	6,17			
50	8,45	12,5			
20	21,4	30,7			
10	39	47			
5	74	91			
2	174	216			
1	340	430			
0,5	680	840			
0,2	1.680	2.090			
0,1	3.360	4.200			

TECHNISCHE DATEN PX401

Strom- und Spannungsmodul	PX401		
Genauigkeitsklasse		0,1	
Messrate	Hz	19200 pro Kanal	
Messfrequenzbereich (-3 dB)	kHz	3	
Auflösung D/A-Wandler	bit	24	
Aktives Tiefpassfilter (Bessel/Butterworth) 6. Ordnung, IIR	Hz	0,1 3000	
TEDS, IEEE1451.4		1-Wire	
Aufnehmeranschluss		Steckklemmen 4 x 7-polig	
Aufnehmerspeisung (aktive Aufnehmer) Spannung (DC) Strombegrenzung Potenzialtrennung	V A	Entspricht Gerätespeisung 400 mA/Karte 60 V Gleichspannung zwischen Einschubkarte und	
Kanäle, einzeln umschaltbar Strom/Spannung	Anzahl	Versorgung 4	
Max. Gleichtaktspannung (gegen Gehäuse und Versorgungsmasse)	V	50	
Nenntemperaturbereich	°C	0 50	
Gebrauchstemperaturbereich (keine Betauung zulässig/Modul nicht taupunktfest)	°C	-10 +60	
Lagerungstemperaturbereich	°C	-20 + 70	
Relative Luftfeuchte	%	5 95 (nicht kondensierend)	
Schutzklasse (Höhe bis 2.000 m, Verschmutzungsgrad 2)		III	
Schutzart		IP 20 nach EN60529	
EMV-Anforderungen		Nach EN 61326 und EN 55011 (Klasse B)	
Spannung (DC) ±10 V			
Messbereich	V	-10,5 + 10,5	
Eingangsimpedanz	ΜΩ	>1	
Rauschen bei 25 °C (Spitze-Spitze) Bei Filter 1 Hz Bessel Bei Filter 10 Hz Bessel Bei Filter 100 Hz Bessel Bei Filter 1 kHz Bessel	mV/V mV/V mV/V	0,25 0,3 0,5	

TECHNISCHE DATEN (FORTSETZUNG PX401)

Gleichtaktunterdrückung		
Bei DC-Gleichtakt	dB	100
Bei 50/60 Hz-Gleichtakt, typ.	dB	80
Linearitätsabweichung bei 25 °C	%	0,05
Nullpunktdrift bezogen auf Messbereichsendwert	%/10 K	0,1
Endwertdrift bezogen auf Messwert	%/10 K	0,05
Strom (DC) ±20 mA		
Messbereich	mA	±20
Lastwiderstand	Ω	50 ±1 %
Rauschen bei 25 °C (Spitze-Spitze)		
Bei Filter 1 Hz Bessel	μΑ	0,5
Bei Filter 10 Hz Bessel	μΑ	0,6
Bei Filter 100 Hz Bessel	μΑ	1
Bei Filter 1 kHz Bessel	μΑ	2
Linearitätsabweichung	%	0,05
Nullpunktdrift bezogen auf Messbereichsendwert	%/10 K	0,1
Endwertdrift bezogen auf Messwert	%/10 K	0,1
Qualitätsnachweis		
Kalibrierschein		Der Kalibrierschein der Karte nach ISO 10012 ist im Gerätespeicher des PMX als PDF-Dokument abgelegt und kann über den Browser vom Gerät heruntergeladen werden.

Grenzfrequenz (Hz) (-3dB)		Laufzeit (ms)			
Grenzirequenz (nz) (-3db)	12) (-3db)		Butterworth		
3000		0,10	0,14		
2000		0,20	0,28		
1000		0,42	0,61		
500		0,86	1,23		
200		2,00	3,10		
100		4,15	6,17		
50		8,45	12,5		
20		21,4	30,7		
10		39	47		
5		74	91		
2		174	216		
1		340	430		
0,5		680	840		
0,2		1680	2090		
0,1		3360	4200		

Für die Messkarte **PX401** gilt: Wenn das Digitalfilter ausgeschaltet ist, wirkt nur das Hardwarefilter mit einer Grenzfrequenz von 3900 Hz (-3 dB).

TECHNISCHE DATEN PX460

Frequenzmesskarte		PX460
Genauigkeitsklasse (Frequenzmessung und Zählen)		0,01
Eingänge	Anzahl	Kanal 1/3: Frequenz
		Kanal 2/4: Frequenz (digital, induktiv), Zähler/Encoder, SSI, PWM
Anschließbare Aufnehmer		Bis zu vier Messkanäle zur Frequenzmessung bis 2 MHz oder jeweils zwei Winkel-/Inkrementalencodern, SSI-, PWM-Sensoren, magnetischen Aufnehmern oder Impulszählern inkl. zweimal Shuntkalibrierung und zweimal 1-Wire-TEDS (Sensorerkennung) HBM-Drehmomentflansche (T10, T12, T40): max. vier Drehmomentmessflansche zur Drehmomentmessung (ohne Drehzahl und ohne Drehrichtungs-/Drehwinkelmessung)
		Max. zwei Drehmomentmessflansche zur gleichzeitigen Messung für Drehmoment und Drehzahl (ohne Drehrichtungs-/Drehwinkelmessung)
		Einen Drehmomentflansch zur gleichzeitigen Messung für Drehmoment, Drehzahl, Drehwinkel und Drehrichtung bzw. Referenzimpulserkennung
Aufnehmertechnologien		
RS485-Eingänge		Drehmomentmesswellen, Inkrementalgeber, Frequenzsignalquellen (Rechteck)
AC-Eingang		Passive induktive Drehzahlsensoren, Frequenzsignalquellen (beliebige Signalform)
Aufnehmeridentifikation (TEDS, IEEE 1451.4)		
Max. Abstand des TEDS-Moduls	m	100
Aufnehmeranschluss		Je zwei Steckklemmen 13 + 2-polig
Leistungsaufnahme	W	2
Aufnehmerspeisung (aktive Aufnehmer) die Aufnehmerspeisung muss von extern auf den Speiseeingang geführt werden.		Es stehen 5 V und 10 30 V zur Verfügung
Aufnehmerspeiseeingang	V	10 30, Schmelzsicherung 3 A, Dauerstrom max. 2 A
Maximale Ausgangsleistung	W	2 x 48 W Dauerleistung (bei U _B = 24 V)
Aufnehmerspeisespannung	V	5, Dauerstrom max. 200 mA, Dauerleistung max. 1 W
Potenzialtrennung		60 V Gleichspannung zwischen Einschubkarte und Versorgung
Nenntemperaturbereich	°C	0 50
Gebrauchstemperaturbereich (keine Betauung zulässig/Modul nicht taupunktfest)	°C	-10 +60
Lagerungstemperaturbereich	°C	-20 +70
Relative Luftfeuchte	%	5 95 (nicht kondensierend)
Schutzklasse (Höhe bis 2.000 m, Verschmutzungsgrad 2)		III
Schutzart		IP 20 nach EN60529
Mechanische Beanspruchbarkeit (Prüfung ähnlich IEC/EN 60068, Teil 2-6)		
Schwingen (30 min in jeder Richtung)	m/s ²	25 (5 65 Hz)
Schock (3 mal in jeder Richtung; Schockdauer 11 ms) (Prüfung ähnlich IEC/EN 60068, Teil 2-27)	m/s ²	200

TECHNISCHE DATEN (FORTSETZUNG PX460)

Aufnehmertechnologie		
Frequenzsignale (digital)		
Eingangsfrequenzbereich		
RS485-Eingänge	Hz	0,1 2000000
AC-Eingänge	Hz	10 50000
Auflösung Frequenzmessung, min.	mHz	1
Rechtecksignale messen (RS485-Eingänge)		Quadratursignale mit Index
F1 (+/-)		Frequenz- bzw. Impulssignal
F2 (+/-)		Richtungssignal 90° verschoben zu F1
Nullindex (+/-)		Nullpositionssignal
Eingangspegel (RS485-Eingänge) bei einpoligem Betrieb (asymmetrisch)		
Quelle an Signal (+) und Masse		
Low-Pegel	V	<1,5
High-Pegel	V	>2,3
Eingangspegel (RS485-Eingänge) bei Differenzsignalbetrieb (symmetrisch)		
Gegentaktsignal an Signal (+) und Signal (-)		
Low-Pegel	mV	Signal (+) < Signal (-) - 200
High-Pegel	mV	Signal (+) < Signal (-) - 50
Eingangsspannungsbereich (RS485-Eingänge)		
Gleichtaktspannungsbereich (gegen Masse)	V	-7 + 12
Max. zulässige Spannungen (gegen Masse)	V	\pm 15 (max. 1 mA Dauerstrom)
Frequenzsignale (induktiv) AC-Eingang (F1) nur passiv		
Eingangspegel für AC-Eingang (F1)		
Minimaler Pegel (Sinusform, Spitze-Spitze)	V	0,1 (bis 1 kHz)
	V	1 (bei 10 kHz)
Maximaler Pegel (Spitze-Spitze)	V V	5,5 (bei 50 kHz) 40
Zählersignale (Encoder)		1
Zähler (RS485-Eingänge) Frequenz	Hz	0 2000000
Inkremente	Imp	± 8000000
SSI-Signale (Synchron-Serielle Schnittstelle nur aktiv)	p	10000000
Anzahl der Datenbits	<u> </u>	6 31
	l/bi+/o	
Bitrate	kbit/s	10, 100, 200, 500, 1.000
Minimales Zeitintervall zwischen Datenwörtern (Bitrate)	μs	1000 (bei 10 kBit/s) 100 (bei 100 kBit/s)
		75 (bei 200 kBit/s)
		45 (bei 500 kBit/s)
		30 (bei 1000 kBit/s)
Codierung		Gray-Code oder Binarcode
Passive Betriebsart (keine Clock-Ausgabe, listen only)		Nicht unterstützt
Paritätscheck		Nicht unterstützt
Shuntsignal		Je nach SSI-Geber, z. B. Drehrichtung ändern, Null stellen
Termination		Zuschalten eines internen Abschlusswiderstands zur Vermeidung
1 Cirimidatori		von Reflexionen bei langen Sensorleitungen (>10 m) oder hohen Baudraten

TECHNISCHE DATEN (FORTSETZUNG PX460)

Pulsweitenmodulierte Signale (PMW)			
Frequenz	Hz	0,1 100000	
Pulsweite/Tastverhältnis	%	5 95	
Allgemeine technische Daten (PX460)			
Interne Abtastrate	MHz	98,3	
Zeitkonstante Glitchfilter (einstellbar)		0,82 ns, 1 µs, 10 µs, 100 µs	
Zulässige Kabellänge zw. PMX460 und Aufnehmer	m	100	
Messfrequenzbereich (-1 dB) Bei 38.400 Samples/s Bei 19.200 Samples/s	kHz kHz	0 10 0 5	
Messfrequenzbereich (-3 dB) Bei 38.400 Samples/s Bei 19.200 Samples/s	kHz kHz	0 17 0 8,5	
Aktives Tiefpassfilter (Bessel/Butterworth, abschaltbar) 6. Ordnung, IIR	Hz	0,1 6000, Filter aus	
Abweichung Frequenzmessung	%	<0,01 vom Messwert	
Abweichung PWM	%/kHz	0,3	
Nullpunktdrift	%/10 K	0	
Endwertdrift	%/10 K	<0,01 vom Messwert	
Eingangsimpedanz RS485-Eingänge zuschaltbarer Abschlusswiderstand (Terminator)	kΩ	>45	
RS485-Eingänge AC-Eingang	Ω kΩ	125 >100	
Kalibriersignalausgang SHUNT	K12	>100	
Pegel SHUNT aktiv	V	Aufnehmerspeisung - 1 V bei 50 mA	
Qualitätsnachweis			
Kalibrierschein		Der Kalibrierschein der Karte nach ISO 10012 ist im Gerätespeicher des PMX als PDF-Dokument abgelegt und kann über den Browser vom Gerät heruntergeladen werden.	

Grenzfrequenz (Hz) (-3dB)		Laufzeit (ms)	
		Bessel	Butterworth
6000		0,07	0,94
5000		0,08	0,12
3000		0,10	0,14
2000		0,20	0,28
1000		0,42	0,61
500		0,86	1,23
200		2,00	3,10
100		4,15	6,17
50		8,45	12,5
20		21,4	30,7
10		39	47
5		74	91
2		174	216
1		340	430
0,5		680	840
0,2		1680	2090
0,1		3360	4200

Ein-/Ausgang

Analoge Ausgabe- und digitale Ein-/Ausgabekarte		PX878	
Aufnehmeranschluss		4 Steckklemmen 7-polig	
Aktualisierungsrate aller Ausgangssignale	kHz	19,2	
Nenntemperaturbereich	°C	0 50	
Gebrauchstemperaturbereich (keine Betauung zulässig/ Modul nicht taupunktfest)	°C	-10 + 60	
Lagerungstemperaturbereich	°C	-20 + 70	
Relative Luftfeuchte bei 31 °C	%	5 95 (nicht kondensierend)	
Schutzklasse (Höhe bis 2000 m, Verschmutzungsgrad 2)		III	
Schutzart		IP 20 nach EN 60529	
EMV-Anforderungen		Nach EN 61326 und EN 55011 (Klasse B)	
Galvanische Trennung		60 V Gleichspannung zwischen Einschubkarte und Versorgung	
Analogausgänge			
Genauigkeitsklasse		0,1	
Anzahl		5	
Signalquellen		Reale Messsignale und berechnete Signale	
Nennspannung (Ausgang)	V	±10	
Auflösung D/A-Wandler	bit	16	
Ausgaberate, max.	kHz	19,2	
Grenzfrequenz (-3 dB)	kHz	3	
Ausgangswiderstand	Ω	<10	
Zulässige Lastimpedanz		10 kΩ 20 nF	
Rauschen (Spitze-Spitze)	mV	<10	
Bezugssignal (gemeinsam)		Für alle 5 Ausgänge	
Linearitätsabweichung (INL, Integral Non Linearity)	LSB	±16	
Übersprechdämpfung	dB	>90	
Nullpunktdrift bezogen auf Endwert	mV/10 K	10	
Endwertdrift bezogen auf Ausgabewert	mV/10 K	10	
Kabellänge, max.	m	100	
Digitaleingänge			
Anzahl		8 Signale pro PX878 (es können max. 2 PX878 bestückt werden)	
Funktionen		Nullstellen, Tarieren, Grenzwert zurücksetzen, Digitalausgang, Parametersatz-Umschaltung (bitkodiert), Flags Berechnungskanäle, CODESYS-Flags	
Schaltzeit	ms	1	
Eingangssignalbereich	V	0 30	
Maximal zulässiger Eingangspegel	V	30	
Eingangs Low-Zustand	V	0 5 (oder offen)	
Eingangs High-Zustand	V	10 30	
Eingangswiderstand (nominell)	kΩ	7,5	
Kabellänge, max.	m	100	
Kabeltyp (erforderlich bei Störbeeinflussung)		Geschirmt	

TECHNISCHE DATEN (FORTSETZUNG PX878)

Digitalausgänge		
Anzahl	8 Signale pro PX878 (es können max. 2 PX878 bestückt w	
Funktionen		Messwert-/Systemstatus, Digitaleingang, Feldbusflag, Grenzwertschalter, aktuelle Parametersatznummer (bitkodiert), Flags Berechnungskanäle, CODESYS-Flags
Schaltzeit	ms	1
Eingangsspannung (24 V nominell) U _{IN}	V	10 30
Ausgangsstrom pro Ausgang, max.	mA	200
Ausgangsstrom (Summe Ausgänge), max.	А	1,6
Spannungspegel minimal bei Belastung mit 200 mA		Typ.: U _{IN} - 0,7 V
Kabellänge, max.	m	100
Qualitätsnachweis		
Kalibrierschein		Der Kalibrierschein der Karte nach ISO 10012 ist im Gerätespeicher des PMX als PDF-Dokument abgelegt und kann über den Browser vom Gerät heruntergeladen werden.

Kommunikationskarten

EtherCAT®-Feldbusmodul ¹⁾		PX01EC	
Тур		EtherCAT® komplexer Slave	
Data Transport Layer		Ethernet II, IEEE802.3	
Leistungsaufnahme, max.	W	2	
Potenzialtrennung		60 V Gleichspannung zwischen Einschubkarte und Versorgung	
Kabeltyp		Standard Cat 5, geschirmt	
Kabellänge, max.	m	100	
Anschlussbuchse		RJ45 (IN/OUT)	
Kommunikation PMX zu SPS			
Baudrate	Mbit/s	100	
Aktualisierungsrate	kHz	1,2; 2,4; 4,8; 9,6	
Slave-Synchronisation (Distributed Clocks (DC))	-	Nein	
Zyklische Prozesseingangsdaten, max. (Master->Slave)	Bytes	400	
Zyklische Prozessausgangsdaten, max. (Slave->Master)	Bytes	200	
CAN		COE (CAN über Ethernet)	
Kommunikation SPS zu PMX	Signale	8 Signale (Typ REAL) max., nutzbar als CPU-Kanäle in den Berechnungskanälen	
Übertragungsrate, max.	Hz	250 (einstellbar)	
Gerätebeschreibungsdatei		Wird mitgeliefert oder kann mit dem PMX-Webserver passend zur Gerätekonfiguration erstellt werden	

¹⁾ EtherCAT® ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie, lizensiert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland

PROFINET® IO-Feldbusmodul	PX01PN	
Data Transport Layer		Ethernet II, IEEE802.3
Leistungsaufnahme, max.	W	2,4
Potenzialtrennung		60 V Gleichspannung zwischen Einschubkarte und Versorgung
Kabeltyp		Standard Cat 5, geschirmt
Kabellänge, max.	m	100
Anschlussbuchse		RJ45 (Port 1/Port 2)
Kommunikation PMX zu SPS		
Baudrate	Mbit/s	100
Aktualisierungsrate	kHz	1
Slave-Synchronisation		Nein
Zyklische Prozesseingangsdaten, max. (Gerät->Steuerung)	Bytes	400
Zyklische Prozessausgangsdaten, max. (Steuerung->Gerät)	Bytes	200

TECHNISCHE DATEN (FORTSETZUNG KOMMUNIKATIONSKARTEN)

PROFINET® IO-Feldbusmodul		PX01PN	
Minimale Zykluszeit (mit max. 28 Signalen)	ms	1	
Kommunikation SPS zu PMX	Signale	8 Signale (Typ REAL) max., nutzbar als CPU-Kanäle in den Berechnungskanälen	
Übertragungsrate, max.	Hz	250 (einstellbar)	
Unterstützte Protokolle		RTC (Real Time Cyclic) Class 1 unsynchronisiert Class 3 synchronisiert (IRT)	
		RTA – Real Time Acyclic	
		DCP - Discovery und Configuration	
		CL-RPC Connectionless Remote Procedure	
		LLDP Link Layer Discovery	
		SNMP – Simple Network Management	
		MRP client – Media Redundancy	
Topologieerkennung		LLDP, SNMP, MIB2, physikalisches Gerät	
VLAN und Priority Tagging (Setzen von Prioritäten)		Ja	
Identifikation und Wartung		I&M0 I&M4 lesen und schreiben	
Nicht unterstützte Protokolle		RT über UDP	
		Multicast Kommunikation	
		DHCP	
		Fast Startup	
		Medienredundanz (außer MRP-Client)	
		Supervisor-AR (Supervisor-DA-AR wird unterstützt)	
		Maximal ein Eingangs-CR und ein Ausgangs-CR	
Gerätebeschreibungsdatei		Wird mitgeliefert oder kann mit dem PMX-Webserver passend zur Gerätekonfiguration erstellt werden	

EtherNet/IP ^{™1)} -Feldbusmodul		PX01EP	
Тур		Kommunikations-Adapter	
Leistungsaufnahme, max.	W	2,3	
Kabeltyp		Standard Cat 5, geschirmt	
Kabellänge, max.	m	100	
Anschlussbuchse		RJ45 (Port 1/Port 2)	
Maximale Anzahl Eingangsdaten	Bytes	504 per assembly instance	
Maximale Anzahl Ausgangsdaten	Bytes	504 per assembly instance	
IO Connection Types		Exclusive Owner, Listen only, Input only	
IO Connection Trigger Types	ms	Cyclic, min. 1 ²⁾ Application Triggered, min. 1 ²⁾ Change of State, min. 1 ²⁾	
Explicit Messages		Connected and unconnected	
Maximale Anzahl der Anschlüsse		8 (Summe verbundener expliziter und impliziter Anschlüsse)	
Unconnected Message Manager (UCMM)		unterstützt	
Objekte		Identity (0x01)	
		Message router (0x02)	
		Assembly (0x04)	
		Connection Manager (0x06)	
		DLR (0x47)	
		QoS (0x48)	
		TCP/IP Interface (0xF5)	
		Ethernet Link (0xF6)	
Kommunikation SPS zu PMX	Signale	8 Signale (Typ REAL) max., nutzbar als CPU-Kanäle in den Berechnungskanälen	
Übertragungsrate, max.	Hz	250 (einstellbar)	


EtherNet/IP™ ist eine Marke der ODVA Inc. Weitere Informationen zu ODVA finden Sie unter www.odva.org.
 Hängt von der Anzahl der Anschlüsse und der Anzahl der E/A-Daten ab.

TECHNISCHE DATEN (FORTSETZUNG KOMMUNIKATIONSKARTEN)

EtherNet/IP™1)-Feldbusmodul		PX01EP
DHCP		Unterstützt
воотр		Unterstützt
Baud rates	Mbit/s	10,100
Duplex modes		Half Duplex, Full Duplex, Auto Negotiation
Data transport layer		Ethernet II, IEEE802.3
ACD		Unterstützt
DLR V2 (ring topology)		Unterstützt
Integrated switch		Unterstützt
Reset services		Type 0 unterstützt
CIP Sync Services		Nicht unterstützt
TAGs		Nicht unterstützt
Gerätebeschreibungsdatei		Wird mitgeliefert oder kann mit dem PMX-Webserver passend zur Gerätekonfiguration erstellt werden

¹⁾ EtherNet/IP™ ist eine Marke der ODVA Inc. Weitere Informationen zu ODVA finden Sie unter www.odva.org.

SIGNALLAUFZEITEN (MS)



TECHNISCHE DATEN (FORTSETZUNG SIGNALLAUFZEITEN)

0	Laufzei	Laufzeit (in ms)			
Grenzfrequenz fc (Hz, -3dB)	Bessel	Butterworth			
6000 (nur bei PX460)	0,07	0,94			
5000 (nur bei PX460)	0,08	0,12			
3000	0,10	0,14			
2000	0,20	0,28			
1000	0,42	0,61			
500	0,86	1,23			
200	2,00	3,10			
100	4,15	6,17			
50	8,45	12,5			
20	21,4	30,7			
10	39	47			
5	74	91			
2	174	216			
1	340	430			
0,5	680	840			
0,2	1680	2090			
0,1	3360	4200			

Tab. 1 Laufzeiten für PX401, PX460

	Laufzeit (in ms)		
Grenzfrequenz fc (Hz, -3dB)	Bessel	Butterworth	
2000	0,16	0,23	
1000	0,42	0,60	
500	0,85	1,24	
200	2,00	3,10	
100	4,15	6,17	
50	8,45	12,5	
20	21,4	30,7	
10	39	47	
5	74	91	
2	174	216	
1	340	430	
0,5	680	840	
0,2	1680	2090	
0,1	3360	4200	

Tab. 2 Laufzeiten für PX455

Daten Transfer Rate (in Hz)	Minimum (in ms)	Typisch (in ms)	Maximum (in ms)
1200	0,1	0,52	0,93
2400 (Werkseinstellung)	0,1	0,31	0,52
4800	0,1	0,21	0,31
9600	0,1	0,16	0,21

Tab. 3 Daten-Laufzeiten

TECHNISCHE DATEN (FORTSETZUNG SIGNALLAUFZEITEN)

Beispiel

Signallaufzeit eines Sensorsignals über den Analogausgang mit Filter:

Signalpfad
$$PX455 \rightarrow 2 \text{ kHz Bessel} \rightarrow PX878$$

 $0,34^* + 0,16 \text{ (}Tab.\text{ 2)} + 0,17^* \text{ ms} = 0,67 \text{ ms}$

Verzögerung, bis das Signal im zyklischen Datenrahmen erscheint.

Protokoll	Data Copy Rate [Hz]	Typisch [ms]	Maximum [ms]
PROFINET®	1200 (Standard und max.)	1,8 + frame_cycle /2	2,4 + frame_cycle
EtherCAT [®]	2400 (Standard) 4800 9600 (max)**	1,0 + frame_cycle /2	1,5 + frame_cycle
EtherNet/IP™	1200 (Standard und max.)	1,8 + frame_cycle /2	2,4 + frame_cycle

Tab. 4 Feldbus-Laufzeiten

"Data Copy Rate" ist die Zeit, mit der Daten in das Feldbusmodul in Steckplatz 0 kopiert werden; frame_cycle ist die Rate des zyklischen Datenrahmens, die vom Buskonfigurations-Tool eingestellt wird.

Beispiel


Signallaufzeit eines Sensorsignals über den EtherCAT®-Feldbus:

Signalpfad PX455 \rightarrow 2 kHz Bessel \rightarrow Data transfer @ 2,4 Hz \rightarrow EtherCAT@2,4 kHz PX01EC 0,34*** + 0,16 (*Tab.* 2) + 0,31 ms + 1,2 ms = 2,00 ms (mittlere Signallaufzeit von Eingangsklemme bis EtherCAT®-Feldbus)

*** Siehe Schaubild auf Seite 16.

^{*} Siehe Schaubild auf Seite 16.

^{**} Die EtherCAT®-Datenkopierrate hat nur geringe Auswirkungen auf die Signallaufzeit. Zwischen Kopierraten von 2,4 und 9,6 kHz beträgt diese 0,16 ms.




KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN (WGX001/WGX002)


	Steckplatz 0	Steckplatz 1	Steckplatz 2	Steckplatz 3	Steckplatz 4	Steckbare Anzahl
Feldbus oder Realtime-Ethernet	х	-	-	-	-	0-1
PX401	-	х	х	х	х	0-4
PX455	-	х	х	х	х	0-4
PX460	-	х	х	х	х	0-4
PX878	-	х	х	-	-	0-2

Montage/Werkzeug	Benötigtes Werkzeug	Anzugsmoment
Rail-Clip an der Hutschiene befestigen Inbus-Schraube M2,5	Inbus-Schraubendreher SW 2,5	1,0 - 1,2 Nm
Tragschienenbefestigung am Gehäuse befestigen Inbus-Schraube M5	Inbus-Schraubendreher SW 3	5 Nm
Einschubkarte befestigen Torx-Schrauben M2,5	Torx-Schraubendreher TX8	0,5 - 0,6 Nm
Wandhalter befestigen Inbus-Schraube M4	Inbus-Schraubendreher SW 3	3 Nm
Seitenteile befestigen Torx-Schraube M3	Torx-Schraubendreher TX10	0,8 - 1 Nm

Tragschienenbefestigung (im Lieferumfang enthalten)




Grundgerät, WGX001/WGX002 für max. 5 Einsteckkarten



WICHTIG:


Um ausreichende Lüftung/Kühlung zu gewährleisten, müssen zwischen benachbarten Geräten jeweils 2 cm Abstand oben und unten vorhanden sein.


Wandbefestigung (im Lieferumfang enthalten)





Die Wandbefestigung kann auch um 90° gedreht montiert werden.





*) Mindestmaß: Stecker plus Sensorkabel

WICHTIG:


Um ausreichende Lüftung/Kühlung zu gewährleisten müssen zwischen benachbarten Geräten jeweils 2 cm Abstand oben und unten vorhanden sein.


MONTAGE DER BLECHE FÜR KABELBEFESTIGUNG (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)



Damit Kabel vom und zum PMX hin sicher und stabil befestigt werden können, können Sie am PMX-Grundgerät optional oben und unten ein Blech zur Kabelbefestigung montieren.

An den darin enthaltenen Löchern können über Kabelverbinder die Kabel befestigt werden.





AUSFÜHRUNGEN UND BESTELLNUMMERN PMX MESSVERSTÄRKERSYSTEM

	Code	Option 1: Grundgerät			
1	W1	Grundgerät mit 5 Steckplätzen (Slot 0-4) sowie CANopen Schnittstelle und Codesys Soft-SPS vorinstall.			
	W2	Grundgerät mit 5 Steckplätzen (Slot 0-4)			
	Code	Option 2: Slot 0 (nur Feldbus-Karte, keine Messkarten)			
2	1EC	EtherCAT			
	1PN	PROFINET			
	1EP	Ethernet/IP			
	000	Ohne			
	Code	Option 3: Slot 1 (Messkarte)			
	0455	PX455: 4-Kanal DMS-Eingang			
	0401	PX401: 4-Kanal Strom/Spannung Eingang (±20 mA, ±10 V _{DC})			
3	0460	PX460: 4-Kanal Frequenz, Encoder, SSI, Ind.Pick-up			
	0878	PX878: 8/8 digital IO und 5x AO ±10 V _{DC}			
	0000	Ohne			
	Code	Option 4: Slot 2 (Messkarte)			
	0455	PX455: 4-Kanal DMS-Eingang			
	0401	PX401: 4-Kanal Strom/Spannung Eingang (±20 mA, ±10 V _{DC})			
4	0460	PX460: 4-Kanal Frequenz, Encoder, SSI, Ind.Pick-up			
	0878	PX878: 8/8 digital IO und 5x AO ±10 V _{DC}			
	0000	Ohne			
	Code	Option 5: Slot 3 (Messkarte)			
	0455	PX455: 4-Kanal DMS-Eingang			
5	0401	PX401: 4-Kanal Strom/Spannung Eingang (±20 mA, ±10 V _{DC})			
	0460	PX460: 4-Kanal Frequenz, Encoder, SSI, Ind.Pick-up			
	0000	Ohne			
	Code	Option 6: Slot 4 (Messkarte)			
	0455	PX455: 4-Kanal DMS-Eingang			
6	0401	PX401: 4-Kanal Strom/Spannung Eingang (±20 mA, ±10 V _{DC})			
	0460	PX460: 4-Kanal Frequenz, Encoder, SSI, Ind.Pick-up			
	0000	Ohne			
	Code	Option 7: Software			
	CATMEA	catman®Easy-Lizenz			
7	CATMAP	catman®AP-Lizenz			
	000000	Ohne			
РМХ					

Hinweise

- Die Einschubkarten müssen von links nach rechts bestückt werden. Ein Feldbuseinschub ist nicht nötig.
- Es sind max. 2 Messkarten PX878 (Code0878) möglich, die dann in Slot 1 und 2 bestückt werden müssen.
- Freie Steckplätze werden bei Lieferung mit Blindplatten verschraubt und können später bei Bedarf nachbestückt werden.
- PMX wird komplett montiert und geprüft und mit Steckern für alle Einschubkarten und zwei Hutschienenbefestigungselementen geliefert.
- Wird eine catman®-Softwarelizenz mitbestellt werden 10 % Rabatt auf die Software gewährt.

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Zubehör	Bestell-Nummer
Ethernet-Cross-Over-Kabel	
Zum direkten Betrieb von Geräten an einem PC oder Notebook, Läge 2 m, Typ	1-KAB239-2
Cat 5+	
AC/DC-Steckernetzteil;	
Eingang: 90 V 264 V, 1,5 m Kabel	1-NTX001
Ausgang 24 V _{DC} , max. 1,25 A, 2 m Kabel mit ODU-Stecker	
Ersatzteile	Bestell-Nummer
PX01, PMX-Blindplatte für Einschubkartenplatz Slot 0	1-PX01
PX02, PMX-Blindplatte für Einschubkartenplatz Slot 1-4	1-PX02
RAILCLIP, PMX-Hutschienenbefestigungssatz (2 Stück) inkl. Schrauben	1-RAILCLIP
Phoenix Steckklemmen	
Set Steckklemmen (Push-In) für PMX-Einsteckkarten (4 Stück 7-polig, inkl. Kodierstecker und Beschriftungsbögen)	1-CON-S1008
Set Schraubklemme für PMX-Spannungsversorgung (1 Stück 2-polig, inkl. Kodierstecker und Beschriftungsbögen)	1-CON-S1010
Set Steckklemmen (Push-In) für PMX-Einsteckkarten (je 2 Stück 13 und 2-polig, inkl. Kodierstecker und Beschriftungsbögen)	1-CON-S1012
Gegenstecker M12x1 für CAN-Schnittstelle bei WGX001	1-CON-S1002

Generell sind bei allen Einschubkarten (PX401, PX455, PX460, PX878) immer die Gegenstecker beigelegt.

Bei Bestellung eines PMX-Grundgerätes sind Hutschienenbefestigung, Wandbefestigungselement und Gegenstecker immer im Lieferumfang enthalten.

TECHNISCHE DATEN NETZTEIL NTX001

NTX001		
Nenneingangsspannung (AC)	V	100 240 (±10 %)
Leerlaufleistungsaufnahme bei 230 V	W	0,5
Nennbelastung		
U_A	V	24
I_{A}	Α	1,25
Statische Ausgangsdaten		
U_{A}	V	24 ± 4 %
IA	Α	0 1,25
U _{Br} (Ausgangsbrummspannung; Spitze-Spitze)	mV	≤120
Strombegrenzung, typisch ab	A	1,6
Trennung primär - sekundär		galvanisch, durch Optokoppler und Wandler
Kriech- und Luftstrecken	mm	≥8
Hochspannungstest	kV	≥4
Umgebungstemperatur	°C	0 +40
Lagerungstemperatur	°C	-40 + 70

Webserver	
Webserver	Integrierter Webserver zur vollständigen Parametrierung und Bedienung des PMX mit integriertem Passwortschutz
Benutzerebenen	3-stufig (Operator, Wartung, Administrator), Ebene 2 (Wartung) konfigurierbar
Systemvoraussetzungen für Web-Browser	Internet Explorer (IE) 9.0 oder höher, Firefox oder Google Chrome

PC-Software	Bestell-Nummer
Software catman®Easy	1-CATMAN-EASY
Software catman®AP	1-CATMAN-AP

Software-Treiber	
HBM common API	Funktionsbibliothek zur Integration der PMX-Verstärker in eigene Entwicklungsumgebungen unter Microsoft .NET.
LabVIEW-Treiber ¹⁾	Universeller Treiber zur Integration der PMX-Verstärker in LabVIEW (ab LabVIEW 2012)
DIAdem-Treiber ¹⁾	Universeller Treiber zur Integration der PMX-Verstärker in die Datenerfassungssoftware DIAdem (für 32-Bit DIAdem-Versionen ab Version 10.1)


¹⁾ LabVIEW und DIAdem sind eingetragene Warenzeichen der National Instruments Corporation

HINWEIS

Alle Softwarepakete können kostenlos oder als Trial-Versionen von der PMX Website heruntergeladen werden. Sie beinhalten ausführliche Hilfen und lauffähige Programmbeispiele:

https://www.hbm.com/de/2981/pmx-modulares-messverstaerkersystem-fuer-industrie-4-0/

PMX-KONNEKTIVITÄT



Hottinger Brüel & Kjaer GmbH

Im Tiefen See $45 \cdot 64293$ Darmstadt \cdot Germany Tel. +49 6151 803-0 \cdot Fax +49 6151 803-9100 www.hbkworld.com \cdot info@hbkworld.com