


数据清单

RTN/M2(L)B 称重模块，用于 1 t - 33 t RTN 称重单元


典型特征

- 结构紧凑
- 带自动调位轴承
- 内置提升保护装置
- 内置水平限位器
- 供货范围含称重单元替代件
- 不锈钢材料，额定负载至 22 t
- 带控制杆（供货时也可选择不带控制杆）





尺寸



额定负载为 1 t - 4.7 t



额定负载为 10 t-22 t



额定负载 33 t



技术数据

型号		RTN/M2LBR4.7T			RTN/M2LBR22T			RTN/M2LB33T
称重单元的额定负载 (E _{max})	t	1	2.2	4.7	10	15	22	33
临界负荷	E _{max} 的百分比	150						
垂直于控制杆方向上水平限位器的最大允许负荷		10						
每偏移 1 mm 的复位力 [所施加负载的百分比]		16.5		16.5	13			8.2
最大允许水平偏移	mm	1.5		1.3	2			3.5
最大允许提升力 ¹⁾	kN	20			50			50
控制杆方向上的最大允许水平力 ¹⁾	kN	10			30			50
材料：金属件		不锈钢 ²⁾						电镀锌
重量约为 (含替代件)	kg	9.5			20			41
安装称重单元所需的最小提升高度	mm	10						
通过附带的平衡垫片调整高度	mm	5						

1) 该信息基于 DIN 18800 标准

2) 符合 EN 10088-1 标准

产品变型

订购编号	额定负载	材料	规格
1-RTN/M2LBR4.7T/2	1 t - 4.7 t	不锈钢	带控制杆
1-RTN/M2BR4.7T/2			不带控制杆
1-RTN/M2LBR22T	10 t - 22 t	不锈钢	带控制杆
1-RTN/M2BR22T			不带控制杆
1-RTN/M2LB33T	33 t	电镀锌	带控制杆
1-RTN/M2B33T			不带控制杆


供货范围

含横向控制杆在内已完整装配好的称重模块 (不含 RTN 称重单元)。

注意：装入的是称重单元替代件而不是称重单元。该设计基于上述技术数据。需注意，容器在已安装的状态下必须至少可以提升 10 mm，才能将替代件更换为 RTN 称重单元。

有关称重单元的更多信息请参阅 RTN 称重单元数据手册。

带控制杆的称重模块安装示例



Hottinger Brüel & Kjaer GmbH

Im Tiefen See 45 · 64293 Darmstadt · Germany

Tel. +49 6151 803-0 · Fax +49 6151 803-9100

www.hbkworld.com · info@hbkworl.com

保留更改权。

所有注明信息均说明了我们产品的一般形式。 这些信息不代表任何品质和使用寿命担保。