

KVM


Kabelverbindungsmuffe




Charakteristische Merkmale

- Reparatur von Aufnehmerkabeln
- Verlängerung von Aufnehmerkabeln
- Sicherer Kontakt durch Lötverbindungen
- Korrosionsfest, mit Kunststoff vergossen
- Schnell und einfach herzustellen (nur 15 min Aushärtezeit)
- Mechanisch robust
- Schutzart IP 67 nach EN 60 529 (IEC 529)

Abmessungen (in mm)



Innerer Aufbau



Übersicht der HBM-Messkabel (Meterware)

Typ	Mantel- farbe	Ader- anzahl	Aussen- durchm. (mm)	Aderquer- schnitt (mm ²)	Aderiso- lation	Mantel- material	Temperatur- beständig- keit (°C)	Kapazität (pF/m)		Bestell-Nr.
								Ader/ Ader	Ader/ Schirm	
Geeignet für Trägerfrequenz- und Gleichspannungsbetrieb auf kurze Entfernungen ¹⁾										
Kab7/00-4	grau	4	6,5	0,5	Teflon	Silikon	-50...+180	140	140	4-3131.0048
Kab9/00-4	grau	4	8,8	1,25	Teflon	Silikon	-50...+180	140	140	4-3131.0012
Kab5.4/00-4	grau	6	5,4	0,14	PE	PVC	-30...+85	82	82	4-3131.0071
Kab6.5/00-6-TPE	grau	6	6,5	0,25	TPE	TPE	-50...+120	100	100	4-3301.0115
Kab6.5/00-6-SIL	grau	6	6,5	0,25	Teflon	Silikon	-50...+180	100	100	4-3301.0108
Kab6.5/00-8	grau	8	6,5	0,2	PE	PVC	-30...+70	52	52	4-3301.0165
Kab4.1/00-3	grau	3	4,1	0,14	PVC	PVC	-20...+80	110	110	4-3131.0017
Kab4.2/00-6-PUR	schwarz	6	4,2	0,15	TPE	PUR	-50...+125	95	140	4-3301.0151
Geeignet für Trägerfrequenz- und Gleichspannungsbetrieb auf grössere Entfernungen										
Kab5/00-4	grau	4	5	0,17	PE	PVC	-35...+80	80	80	4-3133.0002
Kab8/00-4	grau	4	8	0,26	PE	PVC	-35...+80	67	67	4-3133.0023
Kab8/00-2/2/2	grau	6	7,5	0,14	PE	PVC	-30...+70	75	130	4-3301.0071
	blau									4-3301.0082
Kab8/00-2/2/2 SIC	grau	6	7,5	0,14	PE	Silikon	-30...+70	75	130	4-3301.0169
Kab11/00-24	grau	24	11	0,14	PE	PVC	-35...+80	45	80	4-3131.0035
Kab14/00-44	grau	44	14	0,14	PE	PVC	-35...+80	45	80	4-3131.0059
Kab15/00-72	grau	72	15	0,14	PVC	PVC	-35...+80	85	135	4-3131.0036

¹⁾ 600 Hz-Trägerfrequenz < 50 m / 4,8 kHz Trägerfrequenz < 20 m

Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form. Sie stellen keine Eigenschaftszusicherung im Sinne des §459, Abs. 2, BGB dar und begründen keine Haftung.

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

Postfach 10 01 51, D-64201 Darmstadt
Im Tiefen See 45, D-64293 Darmstadt
Tel.: 06151 803-0; Fax: 06151 8039100
E-mail: support@hbm.com www.hbm.com



measurement with confidence