


# KVM


Muffola per  
connessione cavi

## Caratteristiche salienti


- Riparazione del cavo dei trasduttori
- Prolungamento del cavo dei trasduttori
- Contatti altamente affidabili grazie alla saldatura dei collegamenti
- A prova di corrosione, giunzione annegata in resina plastica
- Giunzione facile e rapida (tempo di indurimento di solo 15 minuti)
- Elevata robustezza meccanica
- Classe di protezione IP67 secondo EN 60 529 (IEC 529)



Dimensioni (in mm)



## Struttura interna



## Panoramica dei cavi di misura HBM (al metro)

| Tipo                                                                | Colore<br>mantello | Numero<br>condutt. | Diametro<br>esterno<br>(mm) | Sezione<br>condutt.<br>(mm <sup>2</sup> ) | Isolamento<br>condutt. | Materiale<br>mantello | Resistenza<br>temperatura<br>(°C) | Capacità<br>(pF/m) |                   | No. Cat.    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|
|                                                                     |                    |                    |                             |                                           |                        |                       |                                   | cond./<br>cond.    | cond./<br>schermo |             |
| Idonei per CC e frequenza portante per brevi distanze <sup>1)</sup> |                    |                    |                             |                                           |                        |                       |                                   |                    |                   |             |
| Kab7/00-4                                                           | grigio             | 4                  | 6,5                         | 0,5                                       | Teflon                 | Silikon               | -50...+180                        | 140                | 140               | 4-3131.0048 |
| Kab9/00-4                                                           | grigio             | 4                  | 8,8                         | 1,25                                      | Teflon                 | Silikon               | -50...+180                        | 140                | 140               | 4-3131.0012 |
| Kab5.4/00-4                                                         | grigio             | 6                  | 5,4                         | 0,14                                      | PE                     | PVC                   | -30...+85                         | 82                 | 82                | 4-3131.0071 |
| Kab6.5/00-6-TPE                                                     | grigio             | 6                  | 6,5                         | 0,25                                      | TPE                    | TPE                   | -50...+120                        | 100                | 100               | 4-3301.0115 |
| Kab6.5/00-6-SIL                                                     | grigio             | 6                  | 6,5                         | 0,25                                      | Teflon                 | Silikon               | -50...+180                        | 100                | 100               | 4-3301.0108 |
| Kab6.5/00-8                                                         | grigio             | 8                  | 6,5                         | 0,2                                       | PE                     | PVC                   | -30...+70                         | 52                 | 52                | 4-3301.0165 |
| Kab4.1/00-3                                                         | grigio             | 3                  | 4,1                         | 0,14                                      | PVC                    | PVC                   | -20...+80                         | 110                | 110               | 4-3131.0017 |
| Kab4.2/00-6-PUR                                                     | nero               | 6                  | 4,2                         | 0,15                                      | TPE                    | PUR                   | -50...+125                        | 95                 | 140               | 4-3301.0151 |
| Idonei per CC e frequenza portante per alte distanze                |                    |                    |                             |                                           |                        |                       |                                   |                    |                   |             |
| Kab5/00-4                                                           | grigio             | 4                  | 5                           | 0,17                                      | PE                     | PVC                   | -35...+80                         | 80                 | 80                | 4-3133.0002 |
| Kab8/00-4                                                           | grigio             | 4                  | 8                           | 0,26                                      | PE                     | PVC                   | -35...+80                         | 67                 | 67                | 4-3133.0023 |
| Kab8/00-2/2/2                                                       | grigio             | 6                  | 7,5                         | 0,14                                      | PE                     | PVC                   | -30...+70                         | 75                 | 130               | 4-3301.0071 |
|                                                                     | blu                |                    |                             |                                           |                        |                       |                                   |                    |                   | 4-3301.0082 |
| Kab8/00-2/2/2 SIC                                                   | grigio             | 6                  | 7,5                         | 0,14                                      | PE                     | Silikon               | -30...+70                         | 75                 | 130               | 4-3301.0169 |
| Kab11/00-24                                                         | grigio             | 24                 | 11                          | 0,14                                      | PE                     | PVC                   | -35...+80                         | 45                 | 80                | 4-3131.0035 |
| Kab14/00-44                                                         | grigio             | 44                 | 14                          | 0,14                                      | PE                     | PVC                   | -35...+80                         | 45                 | 80                | 4-3131.0059 |
| Kab15/00-72                                                         | grigio             | 72                 | 15                          | 0,14                                      | PVC                    | PVC                   | -35...+80                         | 85                 | 135               | 4-3131.0036 |

<sup>1)</sup> Frequenza portante 600 Hz: < 50 m; frequenza portante 4,8 kHz: < 20 m

Riserva di modifica.  
Tutti i dati descrivono i nostri prodotti in forma generica.  
Pertanto essi non costituiscono alcuna garanzia formale e non possono essere la base di alcuna nostra responsabilità.

### HBM Italia srl

Via Pordenone, 8 | 20132 Milano - MI  
Tel.: +39 0245471616; Fax: +39 0245471672  
E-mail: [info@it.hbm.com](mailto:info@it.hbm.com) ; [support@it.hbm.com](mailto:support@it.hbm.com)  
Internet: [www.hbm.com](http://www.hbm.com)



measurement with confidence